



PowerShot S100 (Tvモード・1/1600秒・F4.5・ISO250・WB:オート)で撮影

世界は、もっと、美しくなる。

何気ない日常の一瞬が、目を見た時よりイキイキした一枚になったのは、シャッター優先(Tv)モードで高速シャッターにしたから。ほら、写真の世界が広がる。

感じるままに、こだわりの高画質を。
キヤノン独自の3つのテクノロジー



F2.0 キヤノンレンズ



高感度CMOSセンサー



映像エンジン「DIGIC 5」

①F2.0の明るい「新開発レンズ」②1210万画素の高感度「CMOSセンサー」③映像エンジン「DIGIC 5」が、明るくても暗くても、自然な色あいとノイズの少ない美しさを実現。あなたの感じるままに、こだわりの高画質で写しとります。



PowerShot S100

Canon

make it possible with canon